

# KLM 3-L - 用于端子条的标记槽

0814788

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0814788>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端子条标识支架，高度可调，适用于CLIPFIX 15、CLIPFIX 35和CLIPFIX 35-5终端紧固件，可使用20 x 8 mm规格的标签进行标识



## 优势

- KLM产品系列专为CLIPFIX终端紧固件而研发
- 精密的啮合机械系统可以不受限制地调节标记区域的高度
- KLM 3-L适合于多层的端子，并可在规定的两个点处切割

## 商业数据

订货号	0814788
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BG211A
产品关键代码	BG211A
目录页面	页码540 (C-3-2019)
GTIN	4046356014069
单件重量 (含包装)	0.991 g
单件重量 (不含包装)	0.89 g
原产地	DE

# KLM 3-L - 用于端子条的标记槽

0814788

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0814788>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

### 尺寸

宽度	21.6 mm
高度	10 mm
NS 35/7,5高度	12 mm
深度	74.25 mm

### 文本框

文本框宽度	20 mm
文本框高度	8 mm

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	125 °C
材质	无卤素

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

### 安装

安装类型	插拔式
------	-----

# KLM 3-L - 用于端子条的标记槽

0814788

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0814788>



## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-12.0	27281105
ECCLASS-13.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# KLM 3-L - 用于端子条的标记槽

0814788

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0814788>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)