



Fupact GS 100-400A 正面延伸旋转手柄+测试位置 黑色

GS2AHT530

主要信息

产品系列	TeSys
产品系列	TeSys
产品短名	GS2AHT
产品类型	旋转手柄
适用范围	TeSys TeSys GS GS2J TeSys TeSys GS GS2K TeSys TeSys GS GS2L TeSys TeSys GS GS2N TeSys TeSys GS GS2P TeSys TeSys GS GS2Q Fupact FuPacT GS GSB100 Fupact FuPacT GS GSC125 Fupact FuPacT GS GSD125 Fupact FuPacT GS GSB160 Fupact FuPacT GS GSB200 Fupact FuPacT GS GSB250 Fupact FuPacT GS GSD250 Fupact FuPacT GS GSB400 Fupact FuPacT GS GSD400
操作手柄类型	外部前沿
手柄颜色	黑色
前面板颜色	灰色

补充信息

Handle positions	Test-O-I
旋转手柄挂锁	可锁定“ON”位置
Switch rated current	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
符合标准	IEC
净重	0.24 kg

环境

IP 保护等级	"IP65"
---------	--------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	6.0 cm
Package 1 Width	16.0 cm
Package 1 Length	19.0 cm
Package 1 Weight	248.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.68 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

 Reach (不含 Svhc)

 无有毒重金属

 无汞

 Rohs 豁免信息 [是](#)

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [符合](#)
[欧盟ROHS声明](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)