



Presentazione

Gamma	Vigilohtm
Nome dispositivo	Cardew C
Tipo prodotto	Limitatore di sovratensione
Compatibilità gamma	Vigilohtm

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale	440 V
Tensione rete	380...660 V - CA (Neutro distribuito) 220...380 V - CA (Neutro non distribuito)
Tensione nominale di isolamento [Ui]	700...1100 V CA
Potere di interruzione	40 kA CA a 50 Hz Per 0,2 s
Peso prodotto	1 kg
Larghezza	70 mm
Altezza	160 mm
Profondità	100 mm

Ambiente

Norme di riferimento	NF C 15-100 NF C 63-150
Temperatura ambiente operativa	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.