

STYLEA

5920UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385663

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Tige filetée à collet hexagonal.
Corps de roue polyamide, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	8 mm
Largeur de la roulette	54 mm
Tige filetée	10 x 15 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Hauteur	88 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.149 kg
Rayon d'encombrement	62 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○