

# 操作器

45-  
2231.11G0.000

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2231.1...>

您的产品:

---



## 45-2231.11G0.000 操作器

### 正面

|        |           |
|--------|-----------|
| 正面尺寸:  | Ø 29,5 mm |
| 正面形式:  | 圆形        |
| 前挡圈颜色: | 黑色        |
| 前挡圈材质: | 塑料        |

### 安装

|       |           |
|-------|-----------|
| 设计:   | 凸起的       |
| 安装开孔: | Ø 22.3 mm |
| 安装类型: | 面板安装      |

### 操作

|        |       |
|--------|-------|
| 灯罩颜色:  | 黄色    |
| 灯罩材质:  | 塑料    |
| 灯罩发光:  | 发光    |
| 灯罩形状:  | 平面的   |
| 灯罩透明度: | 透明的   |
| 灯罩类型:  | 带前圈手柄 |
| 发光颜色:  | 黄色    |

### 机械特性

|       |        |
|-------|--------|
| 开关动作: | 自复位    |
| 开关系统: | 慢动开关元件 |

机械寿命: 3 百万次  
工作频率: Max. 3 600/h  
重量: 0.017 kg

### 环境条件


正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K  
工作温度: - 25 °C ... + 70 °C  
储存温度: - 40 °C ... + 80 °C  
抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus  
耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g  
耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 证书


REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant

### 其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 平面的, 发光, 黄色, 塑料, 透明的, 圆形, 黑色, 塑料, 自复位, IP66 , IP67 , IP69K, 黄色  
外壳颜色: 黑色  
外壳材质: 塑料  
接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

