

## CARATTERISTICHE

- Kit di accesso a una porta - sistema completo di tastiera a una porta con blocco magnete
- Dimensioni: 123mm x 77mm x 64mm
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistente agli atti vandalici
- Alimentatore scatolato 2Amp c.c. 12V
- La tastiera digitale DG-15 supporta 21 utenti
- blocco magnetico 10001
- Pulsante di uscita DRB001-PTE
- Unità in vetro a rottura CP-15

## Ingresso porta RS Pro con kit di controllo dell'accesso

Codice RS: 741-8



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Il kit di controllo accessi RS Pro è un dispositivo ideale che può essere utilizzato in un'ampia gamma di ambienti o applicazioni, soprattutto in aree in cui è necessario monitorare la gestione del flusso delle persone, del traffico e della sicurezza, soprattutto nei punti di ingresso e uscita di edifici come negozi, uffici, scuole e molto altro ancora.

## Specifiche generali

<b>Tipo di sistema</b>	Kit di controllo accessi
<b>Dispositivo di sblocco</b>	Remoto
<b>Componenti inclusi</b>	Rottura del box in vetro, pulsante di uscita, tastiera, alimentatore
<b>Tastiera</b>	Tastiera digitale DG-15LD
<b>Scatola posteriore</b>	Resistente agli atti vandalici
<b>Raccordo</b>	Staffa a Z e a L - montaggio semplice
<b>Applicazioni</b>	Scuole, università e college, fabbriche e produzione industriale, ospedali e ambienti sanitari come ricerca, laboratori, supermercati e negozi, uffici

## Specifiche elettriche

<b>Tensione di alimentazione</b>	12V
<b>Corrente di consumo</b>	2amp

## Specifiche meccaniche

<b>Dimensioni</b>	123mm x 77mm x 64mm
<b>Profondità</b>	123mm
<b>Altezza</b>	77mm
<b>Larghezza</b>	64mm

## Omologazioni

<b>Conformità/certificazioni</b>	RoHS
----------------------------------	------