

4 poorts Dual DisplayPort KVM switch - 4K 60Hz

Product ID: SV431DPDDUA2



Deze dual DP KVM-switch met 4 poorten combineert dual 4K 60Hz schermen met KVM-switchbesturing van vier verbonden pc's en Mac-computers. Het ondersteunt audio en USB-randapparaten en kan met twee schermen worden gebruikt, waardoor u eenvoudig een multimedia-werkplek kunt maken waar u kunt schakelen tussen twee dual-head DP systemen.

Maximale productiviteit met dubbele video

Met twee DP video-inputs en de controle over vier verschillende computers helpt deze Ultra HD KVM-switch de productiviteit te maximaliseren door u de vrijheid te geven om te multitasken. Elk van de DP poorten ondersteunt resoluties tot 4K 60Hz voor maximale schermweergave.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

De dubbele DisplayPort KVM-switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz, en kan gemakkelijk twee grote DP-schermen aansturen. Een ideale oplossing voor het maken van werkplekken waar hoogwaardige beeldvorming van cruciaal belang is, zoals bij grafisch ontwerpen.

Gemakkelijk delen van multimedia en randapparatuur

De KVM-switch biedt volledige multimediacontrole met afzonderlijke 3,5 mm microfoon- en luidspreker poorten en twee USB-poorten naast die voor het HID-toetsenbord en de muis. Met de onafhankelijke audio-ondersteuning kunt onafhankelijk analoge audio delen van elk van uw verbonden computers, terwijl u met de USB-hub met twee poorten USB-randapparaten kunt delen tussen elke verbonden computer.

De SV431DPDDUA2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal in omgevingen waar de bandbreedte voor hogekwaliteits-imaging en -computing van essentieel belang is, zoals grafisch ontwerpen, videobewerking, medisch, CAD-tekenen
- Bedien meerdere computers in productielijnen of installeer de KVM-switch in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers

Features

- Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
- Volledige multimediatebediening met aparte 3,5 mm microfoon- en luidsprekerondersteuning
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties bij 60 Hz
- Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub
- Probleemloze toegang tot computers met hotkeys en drukknoppen switching

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	4
	Multi-monitor	2
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DisplayPort
	Rack-monteerbaar	Ja
	U-hoogte	2U
Prestaties	Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
	Beeldverhouding	16:9
	DVI-ondersteuning	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Maximale overdrachtsnelheid	500 Mbps (USB 2.0)
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	142000 hours
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk

		8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 4 - Groen - online-indicator (1 LED per poort) 4 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	18 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
	Opslagtemperatuur	-10°C - 60°C
	Vochtigheid	0% - 80%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	8.5 in [215.9 mm]
	Gewicht product	2.7 lb [1.2 kg]
	Hoogte product	2.5 in [63.5 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5 in [127 mm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.9 lb [1.8 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ) 1 - Verkorte handleiding 4 - Rubberen voetjes

Product appearance and specifications are subject to change without notice.