

CARATTERISTICHE

- **Corpo - acciaio zincato**
- **Pistone - acciaio inox**
- **Anello di sollevamento - in acciaio inox**
- **Dimensione filettatura - da M6 a M12**
- **Fornito di serie con anello di sollevamento e dado di bloccaggio**

Stantuffo indice RS PRO M6

Codice RS 237- 671



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del prodotto ATTRIBUTO 1

Questi pressori con anello di sollevamento/trazione di base del nostro marchio RS PRO sono progettati con una finitura semplice con dimensioni molto piccole.

Specifiche generali


Tipo	Stantuffo indice
Materiale corpo	Contenitore zincato con perno in acciaio inox
Dimensione filettatura	M6
Applicazioni	Progettato per le applicazioni in cui non è richiesta un'indicizzazione ad alta precisione

Specifiche meccaniche

Diametro sfera	4mm
Lunghezza	12mm

Omologazioni

Conformità/certificazioni	RoHS
----------------------------------	------



Part No.	A	B	C	Thread size	Plunger diameter (mm)
237671	14	12	4	M6	4
237750	18	16	5	M8	5
237687	24	20	6	M10	6
237564	30	24	8	M12	8