

Fiche technique

RECO102SRRE

Kit 2 poteaux chromés à sangle Diam.76 mm - sangle 10 m rouge

Poteau à sangle permettant de guider le public et réguler le trafic. Le poteau possède une base lestée, avec un joint caoutchouc, et une sangle de 10 m de longueur sur 5 cm de largeur. La tête du poteau peut recevoir jusqu'à 3 sangles différentes. Usage intérieur uniquement. Récepteur mural disponible en option.



Code douanier	73269098
EAN	3321360104724

Couleur : Gris
Matière : Acier inoxydable 201
Matière secondaire : Polyester
Couleur sangle : Rouge

Caractéristiques :

- Base lestée.
- 2 sangles.
- Tête du poteau peut recevoir jusqu'à 3 sangles différentes.
- Usage intérieur uniquement.

Hauteur (mm)	Diamètre base (mm)	Diamètre poteau (mm)	Longueur sangle (m)	Poids net (kg)
1000	350	76	10	20,90

VISO
www.viso-cpn.com
VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com