


CARACTERISTIQUES

- Essentiel pour tous les ateliers et les techniciens de maintenance sur site
- Gamme de tailles
- Identification rapide et rangement facile
- Boîtier robuste adapté au transport
- Plage de températures de nitrile : -30 à 120 °C et FPM : -20 à 200 °C.

Kit de joint torique métrique en nitrile de RS Pro, contenu du kit 510 pièces

RS code commande : 756-034



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Kit de joint torique de RS Pro, disponible dans une boîte robuste qui contient un assortiment des tailles les plus populaires, essentielles pour les réparations d'urgence ou l'entretien de routine. Ces kits sont parfaits pour les techniciens d'entretien afin de fournir un choix rapide et fiable de solutions d'étanchéité pour s'adapter à la tâche en cours.

Caractéristiques

Type	Kit de joint torique métrique
Matériau	Nitrile
Contenu du kit	510 pièces
Applications	Automobile, aérospatiale et ingénierie générale

Spécifications mécaniques

Dureté	Dureté Shore (noire) 70° en nitrile et dureté Shore 80° FPM (Noir)
---------------	--

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Plage de températures de nitrile	-30 à 120 °C.
Plage de températures de FPM	-20 à 200 °C.



Contents

50 0041-16 4.1 x 7.3	50 0061-16 6.1 x 9.3	50 0081-16 8.1 x 11.3	50 0101-16 10.1 x 13.3	50 0121-16 12.1 x 15.3	50 0141-16 14.1 x 17.3
25 0056-24 5.6 x 10.4	25 0066-24 6.6 x 11.4	25 0076-24 7.6 x 12.4	25 0096-24 9.6 x 14.4	25 0116-24 11.6 x 16.4	25 0146-24 14.6 x 19.4
10 0195-30 19.5 x 25.5	10 0245-30 24.5 x 30.5	10 0265-30 26.5 x 32.5	10 0315-30 31.5 x 37.5	10 0325-30 32.5 x 38.5	10 0395-30 39.5 x 45.5