

## 特点

- 极佳的电气连接
- 减少短路
- 镀锡铜管、提供极佳的导电性
- 压接 **Terminal** 可重复插入和拆下、不会有损 电线末端

## RS Pro 靴带套圈、12mm 引脚长度、3.2mm 引脚直径、4mm<sup>2</sup> 电线尺寸

RS 号: 211-4319



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 系列优质法国彩色编码靴带套圈（也称为缆线端接线端子）、可提供条理清晰的端到多股电线端接。这些可靠的电线套圈可确保您具有正极 将电线连接 Terminal

## 合适的压接工具

用于电线尺寸范围为 0.25 至的套圈 6 毫米<sup>2</sup> 使用压接工具架库存号 [848-391](#). 带压接模具 [848-420](#).

## 一般规格

条目数	1
绝缘	非绝缘
触点材料	铜
触点镀层	锡
Terminal	铜管
表面处理	镀锡板
套圈类型	法语
包装数量	10
应用	靴带套圈可用于插在螺钉接线端子和端子块上的多股电线。应用包括配电箱、断路器、电气控制面板以及任何需要多股电线连接的设备

## 电气规格

额定电流	9A
额定电压	600V

## 机械规格

最大电线尺寸 ( mm <sup>2</sup> )	4
最大电线尺寸 ( awg )	12.
引脚直径	3.2mm
引脚长度	12mm
总长度	12mm
重量	0.0520kg

## 操作环境规格

最高温度	105. °c.
------	----------

## 认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
----------	---------------

