



Save as PDF



Peli lights - Dust proof - LED technology head up



2640 är en kraftfull halogen-/lysdiodskombinationslampa för belysning med händerna fria för alla arbetsuppgifter, stora och små. Snäpp kontakten uppåt så har du 3 lysdioder: ljusstarkt och effektivt. Perfekt för närgånget arbete och uppgifter som kräver intensivt vitt ljus. För jobb som kräver en kraftfull stråle snäpper du kontakten nedåt för halogen-läget. Skär igenom tjock rök och damm. Höljet är tillverkat av hårdigt ABS-harts som är korrosionssäkert och står emot extrema temperaturer. Med huvudet som kan vridas 90° kan du rikta ljuset precis dit du behöver det. Det lätta batteripaketet rymmer 4 alkaliska AA-celler (ingår). HeadsUP Lite 2640 levereras med en gummirem för hjälmar och en justerbar textilrem för bara huvuden. Certifierad för ATEX zon 2 (kategori 3).



Peli lights - Dust proof - LED technology head up

ANSI FL1 Specifications

	Hög	Låg
LJUSKÄLLA	Incandescent (Halogen)	
BATTERIER	4 AA Alkaline (Included)	
LADDNINGSTID	N/A	
SPÄNNING	6	
LÄNGD	6.7 cm (2.63")	
VIKT MED BATTERIER	0.17 kg (6 oz.)	
VIKT UTAN BATTERIER	0.21 kg (7.4 oz.)	

FL1 STANDARD	Hög	Låg
LJUSEFFEKT		9.00 LUMENS
DRIFSTID (timmar/min.)	2h 45m	50 hrs.
STRÅLAVSTAND (meter)	46m	20 m.
FRSTRÅLLINTENSITET (candela)	586cd	103cd

Materials

Hölje	Lins	Mantel	Kontakttyp
ABS Resin	Polycarbonate Resin	ABS Resin	Hi/Lo side switch
Klämma	Contact, Spring & Retainer	O-ring	Nattvisionsfilm
	Stainless Steel and Brass Nickel Plate	Ethylene Propylene	

Konfiguration

Kat. #	Beskrivning
--------	-------------

Peli lights - Dust proof - LED technology head up Tillbehör

Kat. #	Beskrivning
2644	HeadsUp Lite 2640 Lamp

Approvals



- II 3 G EEx nL IIC T3X

Certificate: TRL Report# XU1006/4804



- Listed 4S67/E184884 Class I, Div. 2;

Gp.A,B,C, D T3.