



Pushing Performance
Since 1945

M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 01 100 9923
规格	M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²
浩亭电子目录	https://harting.com/21011009923

标识

类别	插针
系列	圆形连接器 M12
标识	Power
插针类型	压接针
插针端子介绍	23.2 mm 长度

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	0.5 mm²
导体截面积	AWG 21
性能等级	1

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

PROFINET	有
----------	---

商业数据

包装尺寸	50
净重	0.69 g
原产国	瑞士
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140229464
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触