

Flasque d'extrémité - D-PTRV 4 WH 1-4 - 3270152

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Flasque d'extrémité, Longueur: 63,6 mm, Largeur: 2,2 mm, Hauteur: 48,9 mm, Coloris: blanc

Propriétés produit

- Repérée de 1 ... 4, lisible verticalement
- Paroi peu encombrante et flasque d'extrémité avec fonction d'isolement
- Forme identique aux connecteurs sous-répartiteurs PTRV...

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 STK
Quantité minimum de commande	10 STK
GTIN	 4 055626 046716
GTIN	4055626046716
Poids par pièce (hors emballage)	0,004 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Pologne

Caractéristiques techniques

Généralités

Coloris	blanc
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	2,2 mm
Largeur de flasque	2,2 mm
Longueur	63,6 mm
Hauteur	48,9 mm

Flasque d'extrémité - D-PTRV 4 WH 1-4 - 3270152

Caractéristiques techniques

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;