

## Vis - SF-BIT-PZSL 2-70 - 1212604

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Embout de vissage, plus-moins PZ/tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille PZ 2x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

L'image montre la variante SF-BIT-PZSL 2-70

### Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

### Données commerciales

Unité de conditionnement	5 pc
GTIN	 4 046356 590273
GTIN	4046356590273
Poids par pièce (hors emballage)	0,016 KGM
Numéro du tarif douanier	82079030
Pays d'origine	République tchèque

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Longueur (b)	70 mm
Hauteur de lame	70 mm

#### Généralités

Coloris	argenté
Type	Fente en croix
Matériau	Acier
Norme d'essai	DIN 3126

#### Normes et spécifications

Norme d'essai	DIN 3126
---------------	----------

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

# Vis - SF-BIT-PZSL 2-70 - 1212604

## Schémas

### Pictogramme



## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21044203
eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040400
eCl@ss 6.0	21049200
eCl@ss 7.0	21044203
eCl@ss 8.0	21044203
eCl@ss 9.0	21044203

### ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002115
ETIM 6.0	EC002115

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27112836

## Homologations

### Homologations

---

Homologations

EAC

---

Homologations Ex

---

### Détails des approbations

## Vis - SF-BIT-PZSL 2-70 - 1212604

### Homologations

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01750