

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Harnais
<b>Sous-famille</b>	Harnais d'antichute, de maintien au travail et de suspension



## AVAO® SIT FAST

Le harnais cuissard de maintien au travail et de suspension AVAO SIT FAST a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITOOOL et des pochettes porte-outils TOOLBAG. La conception de ce harnais cuissard permet de le transformer en harnais d'antichute, une fois associé au torse TOP, ou en harnais pour l'accès difficile, une fois associé au torse TOP CROLL S ou L. AVAO SIT FAST est doté de tours de cuisse avec boucles automatiques FAST LT.



La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération.



La ceinture et les tours de cuisse sont équipés de boucles autobloquantes DOUBLEBACK permettant un réglage simple et rapide.



Les tours de cuisse sont équipés de boucles automatiques FAST LT pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants.

---

**Descriptif court**    Harnais cuissard confortable de maintien au travail et de suspension

---

- Argumentaire**
- Confortable tout au long des phases de travail : ceinture et tours de cuisse semi-rigides et larges pour un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération.
  - Réglages pratiques :
    - ceinture équipée de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide,
    - tours de cuisse équipés de boucles automatiques FAST LT pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants,
    - points d'attache latéraux pouvant être rabattus pour éviter leur accrochage involontaire lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
  - Facilite le port et l'organisation des outils de travail :
    - six porte-matériel préformés avec gaine de protection,
    - deux passants pour porte-outils CARITool,
    - quatre passants pour pochette porte-outils TOOLBAG.

- 
- Spécifications**
- Point d'attache ventral: connexion d'un descendeur ou d'une longe de maintien en utilisation à simple
  - Points d'attache latéraux: connexion d'une longe de maintien en utilisation à double
  - Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d'une longe de retenue
  - Certification(s): CE EN 358, CE EN 813, EAC
  - Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier
-

**Spécifications par référence**

Référence(s)	C079BA00	C079BA01	C079BA02
Couleur(s)	noir/jaune	noir/jaune	noir/jaune
Taille	0	1	2
Tour de taille	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Tour de cuisse	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Poids	1115 g	1130 g	1145 g
Made in	RO	RO	RO
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Regroupement standard	6	6	5
EAN	3342540822528	3342540822535	3342540822542

---

**Accessoire(s)** CARITool  
TOOLBAG

---

**Produit(s) associé(s)** I'D® S  
GRILLON HOOK version européenne