

# VS-25-SD - D-SUB保护盖板

1652211

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652211>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB保护盖板，外壳尺寸3，IP54防护等级，与面板安装支架和插头外壳VS-25-...配套



## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1652211          |
| 包装单位       | 5 pc             |
| 最小订货量      | 5 pc             |
| 销售关键代码     | ABNCBZ           |
| 产品关键代码     | ABNCBZ           |
| 目录页面       | 页码219 (C-2-2013) |
| GTIN       | 4017918917142    |
| 单件重量（含包装）  | 9.17 g           |
| 单件重量（不含包装） | 8.46 g           |
| 原产地        | DE               |

# VS-25-SD - D-SUB保护盖板



1652211

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652211>

## 技术数据

### 产品属性

|      |          |
|------|----------|
| 产品类型 | 保护盖      |
| 类型   | D-SUB 25 |
| 连接图表 | D-SUB 25 |

### 尺寸

|    |          |
|----|----------|
| 宽度 | 16.5 mm  |
| 高度 | 23.8 mm  |
| 长度 | 109.6 mm |

### 材料规格

|              |    |
|--------------|----|
| 颜色           | 灰色 |
| 标识材料         | 塑料 |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料         | PA |

### 机械特性

#### 机械参数

|       |        |
|-------|--------|
| 插／拔周期 | ≥ 1000 |
|-------|--------|

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|          |                  |
|----------|------------------|
| 保护等级     | IP54             |
| 环境温度（运行） | -40 °C ... 80 °C |

# VS-25-SD - D-SUB保护盖板



1652211

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652211>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002314 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-25-SD - D-SUB保护盖板



1652211

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652211>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)