

特点

- 头高度等于柄直径
- 比不锈钢更加经济
- 提供各种螺纹尺寸
- 高质量螺纹设计

RS M4 Pro 20mm 内六角带帽螺钉、黑色、本色定子 埃尔

RS 号: 467-9903



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 的一系列窄头沉头螺丝，适用于难以触及的区域。此类螺丝在机器维修和维护应用中大有用武之地，尤其是当插孔位于狭小的缝隙中时。由于采用高强度钢制成，它们是完美之选，令环境腐蚀不会成为问题。所有型号均高度可靠且质量极佳。

一般规格

螺纹尺寸	M4
头部形状	六角套筒盖
材料	钢
表面	黑色单色
螺纹类型	公制
等级	12.9
应用	木材加工、家用应用、紧固件和固定件、机器工具和维修、安全防护、面板制造

机械规格

长度	20mm
螺距	0.7mm
头直径范围	7mm
头部高度范围	4mm
钥匙尺寸标称范围	3mm
关键敬业度	2mm

认证

合规性 / 认证

rohs 符合性证书, DIN912



d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
d2	5.5	7	8.5	10	13	16	18	24	30	36	45
k	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30
s	2.5	3	4	5	6	8	10	14	17	19	22
t min.	1.3	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	15

Please view our full range listing below

RS Stock No	Size	RS Stock No	Size	RS Stock No	Size	RS Stock No	Size
4679773	3 x 6	8229072	4 x 35	4680060	6 x 12	529696	8 x 12
8229063	3 x 15	4679947	4 x 40	8229313	6 x 14	529703	8 x 16
4679818	3 x 16	8229076	4 x 50	8229088	6 x 15	529719	8 x 20
4679830	3 x 25	8229085	5 x 8	4680076	6 x 16	529725	8 x 25
4679846	3 x 30	4679953	5 x 10	4680105	6 x 20	4680161	8 x 30
8229060	3 x 40	4679969	5 x 12	4680082	6 x 25	4680177	8 x 35
8229079	4 x 6	4679975	5 x 16	4680098	6 x 30	4680199	8 x 40
4679852	4 x 8	4679981	5 x 20	4680111	6 x 35	4680206	8 x 45
4679874	4 x 10	4679997	5 x 25	4680127	6 x 40	4680212	8 x 50
4679880	4 x 12	4680004	5 x 30	4680133	6 x 45	4680228	8 x 55
4679896	4 x 16	4680010	5 x 35	4680149	6 x 50	4680234	8 x 60
4679903	4 x 20	4680032	5 x 40	8229082	6 x 55	8229091	8 x 65
4679919	4 x 25	4680048	5 x 50	4680155	6 x 60	275052	8 x 70
4679931	4 x 30	4680054	6 x 10	275018	6 x 70	8229151	8 x 75

RS Stock No	Size	RS Stock No	Size	RS Stock No	Size	RS Stock No	Size
4680256	8 x 80	275153	10 x 100	4680492	16 x 40	1247347	20 x 120
1247319	8 x 90	4680363	10 x 120	1247324	16 x 45	1247348	20 x 130
4680284	8 x 100	4680385	12 x 25	4680515	16 x 50	1953233	24 x 40
4680262	10 x 16	4680391	12 x 30	1247325	16 x 55	1953234	24 x 50
4680278	10 x 20	4680408	12 x 40	275327	16 x 60	1953235	24 x 60
4680290	10 x 25	4680414	12 x 45	1247326	16 x 65	1933431	24 x 70
4680313	10 x 30	4680420	12 x 50	275349	16 x 70	1933432	24 x 80
4680329	10 x 35	275181	12 x 55	1247327	16 x 75	1953237	24 x 90
529810	10 x 40	529898	12 x 60	275361	16 x 80	1933435	24 x 100
275096	10 x 45	275197	12 x 65	1247328	16 x 90	1933436	24 x 110
529826	10 x 50	275204	12 x 70	275383	16 x 100	1933437	24 x 120
275103	10 x 55	1247321	12 x 75	4680543	16 x 120	1933438	24 x 130
529832	10 x 60	275226	12 x 80	1247340	20 x 50	1933439	30 x 60
4680335	10 x 65	4680436	12 x 90	1247341	20 x 60	1933441	30 x 80
4680341	10 x 70	4680442	12 x 100	1247342	20 x 65	1933442	30 x 90
1247320	10 x 75	4680458	12 x 120	1247343	20 x 70	1933443	30 x 100
4680357	10 x 80	1247322	16 x 30	1247344	20 x 80	1933444	30 x 120
275147	10 x 90	1247323	16 x 35	1247346	20 x 100	1933445	30 x 140
						1933446	30 x 150