


Données techniques

51320

Butées à billes simple effet



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	100 mm
D - Diamètre Extérieur	170 mm
T - Hauteur de butée	55 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Masse	4,88 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	237000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	595000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	23100000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	8400 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	5940 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	128 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	142 mm

