

BRIDGE-PT 9 - 跨接块

2904497

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904497>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

3相回路桥接，可用于9个CONTACTRON模块，采用插拔式连接，壳体厚度22.5 mm，连接电缆长度：3 m



优势

- 可对2-10个设备进行桥接，最大模块间距22.5 mm
- 减少接线量
- 最大为575 V AC/3 x 25 A

商业数据

订货号	2904497
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK74Z1
产品关键代码	DK74Z1
目录页面	页码39 (C-5-2019)
GTIN	4046356842631
单件重量（含包装）	418.9 g
单件重量（不含包装）	397.9 g
原产地	DE

BRIDGE-PT 9 - 跨接块



2904497

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904497>

技术数据

产品属性

产品类型	环路桥接件
产品系列	CONTACTRON
可桥接模块数量	9

电气特性

工作电压范围	42 V AC ... 575 V AC
工作电流	≤ 25 A

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
----	---------------

电缆/电线

连接电缆的长度	3 m
电缆截面积	2.5 mm ²

2904497

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904497>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904497>

**UL 认证**
认证ID: FILE E 172140

**cUL Listed**
认证ID: FILE E 172140

**cUL Listed**
认证ID: E228652

**UL 认证**
认证ID: E228652

BRIDGE-PT 9 - 跨接块

2904497

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904497>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

BRIDGE-PT 9 - 跨接块



2904497
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904497>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn