

特点

- 似乎没有泄漏
- 无毒 / 无刺激性
- 最大气流为 $71.51\text{m}^3 \mu\text{S/h}$
- 高效的机械化制造技术
- 疏水介质可在潮湿的环境中提供出色的性能
- 多用途制造

RS Pro 袋式过滤器，聚丙烯介质，G4 级，592 x 592 x 500mm 8

RS 库存号： 827-9627



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 蓝色 G4 级 UltraSeal CU4 袋过滤器通过将 100% 聚丙烯合成介质安装到电镀钢管座框架中制造。高效的机械化制造技术可提供经济高效的过滤，疏水介质可在潮湿环境中实现出色的性能。疏水介质可在潮湿的环境中提供出色的性能。它具有滚压安全边缘，可防止切割过滤器材料，并确保安装工程师的安全。额外的内置预滤层可延长过滤器使用寿命。

一般规格

过滤器类型	袋装
最大气流	71.51m ³ /h
筛选市场汇率	8
药格数量	6.
过滤器等级	G4
外壳材料	电镀钢
介质材料	聚丙烯
颜色	蓝色
应用	政府大楼，医院，剧院，喷雾房，计算机室，办公室

机械规格

标称尺寸	24in x 24in x2in
标称高度	24in
标称宽度	24in
标称深度	20in
收割台尺寸	20mm
初始压降	40Pa
最终压降	50Pa

实际尺寸	
尺寸	592mm x 592mm x 500mm
实际高度	592mm
实际宽度	592mm
实际深度	500mm

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	BS EN 779 : 2012/BS EN ISO 9001 : 2008 / BS EN ISO 14001 : 2004

Filter Efficiency to BS EN 779:2012		G4
Rating to ASHRAE 52.2 Test Standard		Merv 8
Pocket Depth	Rated Airflow	Initial Pressure Drop
300mm	2.00m/sec	40Pa
355mm	2.00m/sec	40Pa
500mm	2.45m/sec	40Pa
600mm	2.70m/sec	40Pa
Maximum Final Recommended Pressure Drop		50Pa
Minimum Velocity required		2m/sec

Part Number	Header Dimensions		Number of Pockets	Pocket Depth = [D]			
	Height (mm)	Width (mm)		Capacity m ³ /hr @ 40Pa			
				300mm [12]	350mm [15]	500mm [20]	600mm [24]
CU4-12/[D]	592	287	3	975	975	1163	1700
CU4-20/[D]	592	492	5	1625	1625	1938	2800
CU4-24/[D]	592	592	6	1950	1950	2325	3400

