



Pushing Performance  
Since 1945

# Han 6HP Direct/B-HSE-M25



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 19 39 606 0546                                                                |
| 规格     | Han 6HP Direct/B-HSE-M25                                                      |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/19396060546">https://harting.com/19396060546</a> |

## 标识

|         |                  |
|---------|------------------|
| 类别      | 上壳/底座            |
| 上壳/底座系列 | Han® HP Direct B |
| 上壳/底座类型 | 上壳               |

## 版本

|        |        |
|--------|--------|
| 尺寸     | 6 B    |
| 版本     | 边出线    |
| 电缆入口数量 | 1      |
| 出线孔    | 1x M25 |
| 锁定类型   | 螺钉锁扣   |

## 技术参数

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 拧紧力矩 ( 螺栓锁紧 )    | 4 Nm                        |
| 极限温度             | -40 ... +125 °C             |
| 关于极限温度的说明        | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。      |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP66                        |
|                  | IP68                        |
|                  | IP69 / IPX9K , 符合 ISO 20653 |

## 材料特性

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 材料 (上壳/底座)   | 压铸铝             |
| 表面 ( 上壳/底座 ) | 粉末涂层            |
| 颜色 ( 上壳/底座 ) | RAL 7037 ( 土灰 ) |
| 材料(密封件)      | NBR             |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 材料 ( 锁扣 )        | 不锈钢                  |
| RoHS             | 符合                   |
| ELV 状态           | 符合                   |
| China RoHS       | e                    |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                  |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                  |
| 加州 65 号提案物质      | 有                    |
| 加州 65 号提案物质      | 镍<br>汞               |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集       | R1 (HL 1-3)          |
|                  | R7 (HL 1-3)          |

规格和认证

|    |             |
|----|-------------|
| 规格 | IEC 60664-1 |
|    | IEC 61984   |
| 认证 | CE          |

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 1                  |
| 净重          | 255.6 g            |
| 原产国         | 中国                 |
| 欧洲海关关税号     | 85389099           |
| GTIN        | 5713140182325      |
| eCl@ss      | 27440202 长方形连接器的外壳 |
| ETIM        | EC000437           |
| UNSPSC 24.0 | 39121466           |