

CARATTERISTICHE

- Utilizzare entrambe le estremità della chiave a brugola
- Le chiavi a brugola sono trattate termicamente in conformità con HRC 48 ~ 52
- Un elegante portautensili in vinile resistente all'usura garantisce che le chiavi non vengano danneggiate o perdute
- Finitura annerita chimicamente su ogni singola chiave a brugola

Set di chiavi a brugola RS PRO da 25 pezzi, a L, 1,5

Codice RS: 537-827



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Da RS PRO, questo set di chiavi a brugola di alta qualità è un modo pratico per tenere diverse dimensioni della chiave Allen in un unico luogo. Con chiavi a ARM lunga e corta, in misure metriche e imperiali, il set consente di affrontare una varietà di eventi di azionamento esagonali. Fornite in un pratico supporto in plastica, le chiavi sono portatili, ben organizzate e pronte per qualsiasi attività. Le chiavi a L a ARM lungo sono ideali per bulloni con testa profonda.

Che dimensioni hanno le chiavi?

Il contenuto di questo set di chiavi a brugola include:

- Confezione da 12 pezzi - chiavi a brugola imperiali serie lunga - 1/16", 5/64", 3/32", 7/64" 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" 1/4", 5/16" & 3/8"
- Confezione da 13 pezzi - chiavi a brugola metriche serie corta - 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 e 10,0 mm

Specifiche generali

Imperiale o metrico	Imperiale; metrico
Numero di pezzi	25
Forma	L
Tipo di chiave a brugola	Esagonale
Materiali	Acciaio al cromo-vanadio
Fine	Annerito
Altezza sicura	No
Imposta contenuto	25pc. Chiave a brugola a ARM lungo a forma di L esagonale metrica
Applicazioni	Sono ideali per quando è necessario regolare i dispositivi di fissaggio o smontare le apparecchiature. Dal montaggio di mobili alla manutenzione di biciclette

Specifiche elettriche

Antiscintilla	No
----------------------	----

Specifiche meccaniche

ARM corto o lungo	Lungo
Durezza	Chiave a brugola trattata termicamente in conformità a HRC da 48 a 52

Dimensioni

Dimensione chiave esagonale	
Metrico	Imperiale
1.5mm	1/16in
2.0mm	5/64in
2.5mm	3/32in
3mm	5/64in
4mm	1/8in
4.5mm	9/64in
5mm	5/32in
5.5mm	3/16in
6mm	7/32in
7mm	1/4in
8mm	5/16in
9mm	3/8in
10mm	-

Omologazioni

Approvazione VDE/1000V	No
------------------------	----

