

Han F+B hood cable to cable



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 15 503 1701
规格	Han F+B hood cable to cable
浩亭电子目录	https://harting.com/19155031701

标识

类别	上壳/底座
系列	Han® F+B
上壳/底座类型	飞线底座

版本

尺寸	3 A
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M25
锁定类型	螺钉锁扣
应用领域	食品饮料行业连接器
详细资料	清洁：使用高压喷枪进行清洁时，建议清洁距离 > 30cm，以避免对连接器外部零件造成机械损伤。 应力消除：需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP67 锁定状态 IP6K9K，符合 ISO 20653

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚丙烯
------------	-----



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

表面粗糙度	≤1.12 µm
颜色 (上壳/底座)	黑色
材料(密封件)	硅酮
颜色(密封件)	蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94	HB
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
EG1935/2004	符合
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

认证	CE
	Ecolab Topactive 200
	Ecolab Topactive 500
	Ecolab Topax 66
	Ecolab Topactive OKTO
	Ecolab Topax 990
	FDA 21 CFR 177.1520
	FDA 21 CFR 177.2600

商业数据

包装尺寸	1
净重	2 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140183322
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466