



NA4912-XL

Roulement à aiguilles

Roulement à aiguilles NA49..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme
revêtement	Sans

dimensions principale & données de performance

d	60 mm	Alésage
D	85 mm	Diamètre extérieur
B	25 mm	Largeur
C _r	68.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	108.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	19.100 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	6.700 1/min	Limiting speed
n _{gr}	3.700 1/min	Vitesse de base
≈m	0,425 kg	Poids

Dimensions

F	68 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	1,5 mm	Déplacement axial



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement