

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - 安装材料

2200912

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200912>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于HC-ALU面板安装基座的面板安装的安装脚



优势

- 铝制挤压型材
- 可提供的长度范围为 100 mm ... 1000 mm，可任意切割至所需长度
- 可提供的总宽度范围为 53.5 mm ... 161 mm
- 防护等级高达IP65
- 可用作手持式壳体和壁式安装壳体
- 可选择电磁兼容密封件

商业数据

订货号	2200912
包装单位	2 pc
最小订货量	2 pc
销售关键代码	ACFAAZ
产品关键代码	ACFAAZ
目录页面	页码768 (C-1-2013)
GTIN	4046356716864
单件重量 (含包装)	45.4 g
单件重量 (不含包装)	43.4 g
原产地	HU

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - 安装材料

2200912

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200912>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
外壳类型	型材外壳
壳体系列	HC-ALU
产品系列	HC-ALU
型号	面板固定件，包括保护帽，适用于150 mm型材长度

尺寸

长度	154.4 mm
----	----------

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - 安装材料

2200912

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200912>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - 安装材料

2200912

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200912>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn