

产品参数表

产品特性

A9N26478

MX 12/24V AC/DC 分励脱扣单元



主要信息

Range of product	Acti 9
产品类型	分励脱扣
产品短名	MX
控制回路电压 [Uc]	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
宽度 (9mm的倍数)	2

补充信息

适用范围	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 C120 Acti 9 Acti9 C40 Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti9 DPN Vigi Acti 9 Acti9 DT40 Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti9 ID C40 Acti 9 Acti9 IDc Acti 9 Acti9 ITG40 Acti 9 Acti9 ID Acti 9 Acti9 SW60-DC
本地信号指示	脱扣指示视窗
安装类型	固定式
安装方式	35 mm DIN 导轨
与母线兼容性	兼容 上接线:
高度	82.5 mm
宽度	18 mm
深度	73.5 mm
净重	60 g
颜色	白色
接线能力	螺旋压入式端子 (下接线) - 2 电缆 1.5 mm ² - 软线 螺旋压入式端子 (下接线) - 2 电缆 1.5 mm ² - 带线箍的软线 螺旋压入式端子 (下接线) - 1 电缆 0.5...2.5 mm ² - 单股硬线
剥线长度	9 mm for 下接线 connection
紧固扭矩	1 N.m 下接线
型号	MX

环境

符合标准	EN/IEC 60947-1
产品认证	LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASTA[RETURN]ASEFA
抗湿热性	2 符合 EN/IEC 60947-5-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...50 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和或技术特性。
本文档不代表或不用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或使用错误使用本文档所含信息不承担责任。
施耐德电气及其分支机构或子公司就错误使用本文档所含信息不承担责任。

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.500 cm
Package 1 Width	8.000 cm
Package 1 Length	9.500 cm
Package 1 Weight	71.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8.500 cm
Package 2 Width	9.500 cm
Package 2 Length	26.500 cm
Package 2 Weight	627.000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	6.092 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	 REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合  欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	 中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	 是
环境披露	 产品环境文件
流通资料	 产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------