

CARACTERÍSTICAS

- No tóxico
- Acepta divisores para organizar más el contenido
- Diseño ergonómico y Durable
- Resistente a la mayoría de sustancias químicas, incluidos aceites y ácidos
- Asa de elevación en contenedores más grandes
- Soporte de tarjeta moldeado

Contenedor de almacenamiento de PP RS PRO, 180mm x 239mm ml, rojo

RS Código RS: 390-3514



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS PRO presenta una gama de contenedores de almacenamiento de plástico de alta calidad fabricados con polipropileno resistente y diseñados para guardar y organizar de manera sencilla y eficaz pequeños objetos en el lugar de trabajo o en casa. Estos contenedores de almacenamiento son apilables y se pueden apilar top of one one to a fin de ahorrar espacio solución a sus necesidades de almacenamiento y facilidad de manejo

[390-3299](#) Es un contenedor nido y apilado rojo de 103 x 100 x 50mm mm [390-3328](#) Es un contenedor de pila y nido azul de 103 x 100 x 50mm mm

[390-3356](#) Es un contenedor nido y apilado rojo de 172 x 109 x 80mm mm

[390-3384](#) Es un contenedor de pila y nido azul de 172 x 109 x 80mm mm

[390-3407](#) Es un contenedor nido y apilado rojo de 250 x 179 x 130mm mm

[390-3435](#) Es un contenedor de pila y nido azul de 250 x 179 x 130mm mm

[390-3457](#) Es un contenedor nido y apilado rojo de 349 x 239 x 130mm mm

[390-3491](#) Es un contenedor de pila y nido azul de 349 x 239 x 130mm mm

[390-3558](#) Es un contenedor de pila y nido azul de 349 x 239 x 180mm mm

[390-3514](#) Es un contenedor nido y apilado rojo de 349 x 239 x 180mm mm

[390-3570](#) Es un contenedor nido y apilado rojo de 470 x 385,5 x 180mm mm

[390-3609](#) Es un contenedor de pila y nido azul de 470 x 385,5 x 180mm mm

[390-3659](#) Es un contenedor de pila y nido azul de 510 x 335 x 246mm mm

[390-3621](#) Es un contenedor nido y apilado rojo de 510 x 335 x 246mm mm

Especificaciones

Material	PP
Color	Rojo
Tamaño	Tamaño 5
Aplicación	Casa, Oficina, almacén, Laboratorio, Hospital, Garaje

Especificaciones mecánicas

Volumen	9.74 litros
Altura máxima de la pila de contenedores	4 mm
Capacidad máxima de carga de pila	60kg
Peso	30kg

Dimensiones externas


Dimensión	349mm x 239mm x 180mm mm
Profundidad	349mm (general)
Anchura	239mm (general)
Altura	180mm (total)

Longitud de base	303mm (general)
-------------------------	-----------------

Dimensiones internas	
Dimensión	332mm x 154mm x 174mm mm
Profundidad	332mm
Anchura	154mm
Altura	174mm
Longitud de base	295mm

Especificaciones del entorno de

Rango de temperatura de funcionamiento	De -15 °C a 50 °C.
---	--------------------



<i>All Dimensions in mm</i>	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6	SIZE 7
(A) Overall Length	103	172	250	349	349	385.5	510
(B) Overall Width	100	109	179	239	239	470	335
(C) Overall Height	50	80	130	130	180	180	246
(D) Overall Base Length	83	135	205	313	303	316	410
(A) Internal Length	95	160	234	332	332	326	449
(B) Internal Width	76	74	116	154	154	362	214
(C) Internal Height	47	77	128	128	174	173	244
(D) Internal Base Length	80	135	195	300	295	275	370
Volume (Litres)	0.37	0.9	3.87	7.49	9.74	21.01	27.11
Maximum Container Stack Height <i>(See Details Opposite)</i>	7	5	4	4	4	5	4
Maximum Stack Load Capacity (Kgs)	8	8	25	40	60	80	75
Dividers (Front to Back)	-	-	-	400-9073	400-9095	400-8373	400-9089
Dividers (Left to Right)	-	-	400-8339	400-8367	400-8351	-	400-8345