

ALPHA

8370UAD100P62 red

EAN 4031582490152

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	35 mm
Diamètre d'encombrement	170 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	-25 / +80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	85 mm
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●