

## Scheda tecnica

# Interruttore a levetta miniaturizzato RS PRO

Codice RS: 734-7062



### Specifiche:

VITA MECCANICA:	40.000 cicli di chiusura e apertura .
RESISTENZA DEI CONTATTI:	10mΩ max. Iniziale a2-4Vcc100 mAper entrambi Contatti placcati oro e argento
RESISTENZA DI ISOLAMENTO :	1000MΩmin.
RIGIDITA' DIELETTRICA:	1,000 Vrms min. a livello del mare .
TEMPERATURAD'ESERCIZIO:	Da -30°C a 85°C.
CUSTODIA:	Diallil ftalato (DAP) UL94v-0)
ATTUATORE:	Ottone, cromato
Boccola:	Ottone, nichelato
Contenitore:	INOX in acciaio
CONTATTO/TERMINALE	placcato ottone, argento, o oro
Supporto interruttore:	Ottone, stagnato
RoHS:	2002/95/CE

**Dimensioni - pollici  
mm**

