

**KH20** **Douille à billes**

Douille à billes KH..., série compacte, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, conservé et regraissable

**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

|           |    |
|-----------|----|
| Size code | 20 |
|-----------|----|

**dimensions principale & données de performance**

|             |         |                          |
|-------------|---------|--------------------------|
| $F_w$       | 20 mm   | Diamètre arbre           |
| D           | 28 mm   | Diamètre extérieur       |
| L           | 30 mm   | Longueur                 |
| $C_{min}$   | 1.110 N | Capacité de charge dyn.  |
| $C_{0 min}$ | 790 N   | Capacité de charge stat. |
| $C_{max}$   | 1.170 N | Capacité de charge dyn.  |
| $C_{0 max}$ | 1.010 N | Capacité de charge stat. |
| $\approx m$ | 31,75 g | Poids                    |

**Cotes de montage**

|          |        |
|----------|--------|
| $J_{L4}$ | 7 mm   |
| $N_2$    | 2,5 mm |