



## Presentazione

Gamma prodotto	Zelio Relay
Tipo di prodotto o componente	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXM (2 OC)
Nome abbreviato	RXZ
Vendita quantità indivisibile	10

## Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	7 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V
Coppia di serraggio	< 0.8 N.m (M3 screw(s))
Tipo di fissaggio	Con vite pannello Ad aggancio guida DIN simmetrica 35 mm
Simbologia	CE
Larghezza	22,5 mm
Peso prodotto	0,034 kg

## Ambiente

Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 14 Morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16 Morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 14 Morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 2 x 0,2...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 16
Norme di riferimento	IEC 61984
Temperatura di stoccaggio	-55...85°C
Temperatura ambiente di funzionamento	-40...55°C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Garanzia contrattuale

---

Periodo	18 mesi
---------	---------

---

Dimensioni

