

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

RJ45面板安装框架，IP67，适用推挽式锁扣，金属，采用Freenet连接技术，适用圆形面板开口，带RJ45插座/插座，带密封，不带安装螺钉



商业数据

订货号	1405332
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNODB
产品关键代码	ABNODB
GTIN	4046356420433
单件重量 (含包装)	70.5 g
单件重量 (不含包装)	70.44 g
原产地	DE

1405332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405332>

技术数据

说明

概述

该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范，版本号2.00，订货号：2.252，8.2章外部环境连接器（平衡布线）和13章特殊布线和互连技术的应用（AIDA）

产品属性

产品类型	面板安装框架
应用	Freenet技术
类型	14型
位数	8
连接图表	RJ45
插槽数目	2
型号	RJ45

绝缘特性

污染等级	2
------	---

电气特性


额定电压(III/3)	72 V (DC)
传输介质	铜缆
传输特征（类别）	CAT5 (IEC 11801:2002)

连接数据

连接技术

连接方式	Push-Pull
------	-----------

尺寸

尺寸图	
宽度	38 mm
高度	42 mm
长度	68.9 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	金属
密封材料	NBR
密封材料，平垫片	NBR
外壳材料	金属
外壳表面材料	镀镍

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - 面板安装框架

1405332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405332>



材料接触表面

Au/Ni

机械特性

机械参数

插 / 拔周期

≥ 100

环境和真实条件

环境条件

保护等级

IP65/IP67

环境温度 (运行)

-40 °C ... 70 °C

安装

安装类型


壁挂式安装

1405332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405332>


图纸

尺寸图



面板开口

剖视图




VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - 面板安装框架




1405332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405332>


示意图



示意图



开孔图/焊盘环宽



面板开口

1405332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1405332>

分类

ECCLASS

ECCLASS-13.0	27440210
--------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn