Product data sheet
Characteristics

LC1D32B7
Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 32 A - 24 V AC

Price*: 121.50 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome del prodotto	TeSys D
Tipo di prodotto o componente	Contattore
Nome dispositivo	LC1D
Applicazione contattore	Carico resistivo Comando motore
Categoria di utilizzazione	AC-3 AC-4 AC-1
Numero di poli	3P
Composizione contatto polo	3 NO
Tensione nominale di impiego [Ue]	<= 690 V "CA" 25...400 Hz Circuito di potenza: <= 300 V DC Circuito di potenza:
Corrente nominale di impiego [Ie]	32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit 50 A 60 °C) "CA" AC-1 per Circuito di potenza a <= 440 V
Potenza motore [kW]	7.5 KW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 KW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 KW a 415...440 V "CA" "50/60 Hz" (AC-3) 18.5 KW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 18.5 KW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7,5 KW a 400 V "CA" "50/60 Hz" (AC-4)
Potenza motore in hp	2 Hp a 115 V per 1 fase motori"CA" "50/60 Hz" 5 Hp a 230/240 V per 1 fase motori"CA" "50/60 Hz" 7,5 Hp a 200/208 V per 3 fasi motori"CA" "50/60 Hz" 10 Hp a 230/240 V per 3 fasi motori"CA" "50/60 Hz" 20 Hp a 460/480 V per 3 fasi motori"CA" "50/60 Hz" 30 Hp a 575/600 V per 3 fasi motori"CA" "50/60 Hz"
Tipo circuito di controllo	CA a "50/60 Hz"
Tensione di comando [Uc]	24 V "CA" "50/60 Hz"
Composizione contatto ausiliario	1 NO + 1 NC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 KV conforme a IEC 60947
Categoria di sovratensione	"III"
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A a <60 °C per circuito segnalazione 50 A a <60 °C per Circuito di potenza
Potere di chiusura nominale Irms	140 A "CA" per circuito segnalazione conforme a IEC 60947-5-1 250 A DC per circuito segnalazione conforme a IEC 60947-5-1 550 A a 440 V per Circuito di potenza conforme a IEC 60947
Capacità di interruzione nominale	550 A a 440 V per Circuito di potenza conforme a IEC 60947

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	260 A 40 °C - 10 s for power circuit 430 A a <40 °C - 1 s per Circuito di potenza 60 A a <40 °C - 10 min per Circuito di potenza 138 A a <40 °C - 1 min per Circuito di potenza 100 A - 1 s per circuito segnalazione 120 A - 500 ms per circuito segnalazione 140 A - 100 ms per circuito segnalazione
Calibro del fusibile associato	10 A gG per circuito segnalazione conforme a IEC 60947-5-1 63 A gG a <= 690 V coordinamento Tipo 1 per Circuito di potenza 63 A gG a <= 690 V coordinamento Tipo 2 per Circuito di potenza
Impedenza media	2 MOhm "50 Hz" - Ith 50 A per Circuito di potenza
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza: 600 V CSA certificato Circuito di potenza: 600 V UL certificato Circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione: 600 V CSA certificato circuito segnalazione: 600 V UL certificato circuito segnalazione:
Durata elettrica	1,65 Mcicli 32 A AC-3 a Ue <= 440 V 1,4 Mcicli 50 A AC-1 a Ue <= 440 V
Dissipazione di potenza per polo	2 W AC-3 5 W AC-1
Copertura di protezione	Con
Supporto per montaggio	Guida Piastra
Norme di riferimento	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Certificazioni prodotto	UL DNV CCC CSA LROS (Lloyds Register of shipping) GOST RINA BV GL
Connessioni - morsetti	Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza-terminazione cavo Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza-terminazione cavo Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con-terminazione cavo Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5…10 mm²flessibile senza terminazione cavo Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5…10 mm²flessibile senza terminazione cavo Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…10 mm²flessibile con terminazione cavo Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…6 mm²flessibile con-terminazione cavo Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…10 mm²solido senza-terminazione cavo Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5…10 mm²solido senza-terminazione cavo
Coppia di serraggio	Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2 Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Tempo di funzionamento	12...22 ms chiusura 4...19 ms apertura

Livello di affidabilità sicurezza	B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico confor- me a EN/ISO 13849-1
Durata meccanica	15 Mcicli
Maximum operating rate	3600 Cicli/H a <60 °C

Caratteristiche tecniche

Tecnologia bobina	Senza modulo soppressore integrato
Limiti tensione circuito di controllo	0,3...0,6 Uc -40…70 °C diseccitazione "CA" 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc -40…60 °C operativo "CA" 50 Hz 0,85...1,1 Uc -40…60 °C operativo "CA" 60 Hz 1...1.1 Uc 60…70 °C operativo "CA" 50/60 Hz
Potenza di spunto in VA	70 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 70 VA "50 Hz" 0,75 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 7 VA "50 Hz" 0,3 20 °C)
Dissipazione di calore	2…3 W a "50/60 Hz"
Tipo contatti ausiliari	Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1 tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
Frequenza circ. segnalazione	25...400 Hz
Corrente minima di commutazione	5 MA per circuito segnalazione
Tensione minima di commutazione	17 V per circuito segnalazione
Tempo di non sovrapposizione	1,5 Ms alla disattivazione tra contatto NC e NO 1,5 Ms all'attivazione tra contatto NC e NO
Resistenza di isolamento	> 10 MOhm per circuito segnalazione

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale conforme a IEC 60529
Trattamento di protezione	TH conforme a IEC 60068-2-30
Grado di inquinamento	3
Temperatura ambiente operativa	-40…60 °C 60…70 °C con declassamento
Temperatura di stoccaggio	-60…80 °C
Altitudine di funzionamento	0...3000 m
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Tenuta al fuoco	V1 conforme a UL 94
Robustezza meccanica	Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz Urti contattore chiuso: 15 Gn per 11 ms Urti contattore aperto: 8 Gn per 11 ms
Altezza	85 Mm
Larghezza	45 Mm
Profondità	92 Mm
Peso prodotto	0,375 Kg

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	422 G
Altezza imballo 1	5 Cm
Larghezza imballo 1	9 Cm
Lunghezza imballo 1	11 Cm
Tipo unità imballo 2	S02
Numero unità imballo 2	20
Peso imballo 2	8,815 Kg
Altezza imballo 2	15 Cm
Larghezza imballo 2	30 Cm
Lunghezza imballo 2	40 Cm
Tipo unità imballo 3	P06

Numero unità imballo 3	320
Peso imballo 3	149,54 Kg
Altezza imballo 3	80 Cm
Larghezza imballo 3	80 Cm
Lunghezza imballo 3	60 Cm

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Product Life Status : Commercializzato