



### Presentazione

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Range                 | Actassi       |
| Product               | Prolunga      |
| Applicazione          | Comunicazione |
| Colore                | Giallo        |
| Tipo schermatura cavo | F/UTP         |

### Caratteristiche tecniche

|                                             |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di cavi                                | 4 cavi accoppiati                                                                                                                                       |
| Length (customizable value in configurator) | 0,5 m                                                                                                                                                   |
| Categoria                                   | 6                                                                                                                                                       |
| Frequenza di trasmissione                   | 250 MHz                                                                                                                                                 |
| Materiale contatti                          | Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel                                                                                  |
| Calibro AWG                                 | AWG 28                                                                                                                                                  |
| Maximum number of cord per bundle           | 24 in cabina for 4PPoE Type 3 (up to 60 W)<br>12 in cabina for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)                                                                |
| Maximum patch cord cumulated length         | 10 M with 84 m 2-point permanent link at 20 °C<br>7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C                                                         |
| Minimum number of matings                   | 750 cicli                                                                                                                                               |
| Diametro esterno cavi                       | 5,2 mm +/- 0.2 mm                                                                                                                                       |
| Materiale                                   | Rame: conduttore<br>PE (polietilene): guaina d'isolamento<br>Aluminium/Polyester: foglio<br>Tin plated copper: braid shield<br>PE (polietilene): guaina |

### Ambiente

|                 |                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenuta al fuoco | LSZH                                                                                                                      |
| Norme           | Performance: ISO/IEC 11081:2017<br>Performance: TIA/EIA-568-C.2<br>Performance: EN 50173:2018<br>Performance: IEC 61935-2 |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                           |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>              |
| REACh free of SVHC          | Si                                               |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Toxic heavy metal free      | Si                                               |
| Mercury free                | Si                                               |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |
| RoHS exemption information  | <a href="#">Si</a>                               |

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Profilo di circolarità  | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                         |