

## CARATTERISTICHE

- Acciaio inox tipo 304 A2 buona resistenza alla corrosione
- Riciclabile
- Tipo non magnetico

## Vite di fermo M10 x 30mm esagonale in acciaio inox semplice

Codice RS: 520-289



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, queste viti di fermo esagonali in acciaio inox sono una soluzione estremamente versatile per le applicazioni di fissaggio. Possono essere regolati con una chiave o una chiave toglie con le punte per bussole appropriate, presentano una testa di fissaggio di facile accesso che può essere manipolata a più angoli. Sono realizzati in acciaio inox A2, il che significa che sono dotati di un'eccellente resistenza all'usura e possono anche essere utilizzati in modo sicuro in applicazioni di produzione alimentare.

## Specifiche generali

<b>Dimensione filettatura</b>	M10
<b>Materiali</b>	Acciaio inox
<b>Fine</b>	Semplice
<b>A vite</b>	Vite di fermo
<b>Forma della testa</b>	Esagonale
<b>Tipo di trasmissione</b>	Esagonale
<b>Resistente alla corrosione</b>	Sì
<b>Applicazione</b>	Costruzione, riparazioni di macchine, Mobili per esterni, progetti fai da te

## Specifiche meccaniche

<b>Lunghezza</b>	30mm
<b>In acciaio inox</b>	A2 304

## Omologazioni

<b>Conformità/certificazioni</b>	RoHS
----------------------------------	------



RS Part No.	Thread Size	Length
520217	M8	25mm
520223	M8	30mm
520239	M8	40mm
520245	M8	50mm
520273	M10	25mm
520289	M10	30mm
520295	M10	40mm
520302	M10	50mm
520346	M12	40mm
520352	M12	50mm
520368	M12	60mm
1839124	M12	30mm
1839146	M12	50mm
2632255	M5	40mm