

触头模块 用于位置开关 3SE51/52 1NO/1NC 速动触点



产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	接触件
产品类型名称	3SE5

综合技术数据	
产品功能	
• 强行开启	是的
污染程度	级别3
抗冲击电压能力 测定值	6 kV
防护等级 IP	IP00
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	30g / 11 ms
机械式使用寿命 ( 转换周期 )	
• 典型	15 000 000
电气使用寿命 ( 操作循环 )	
• AC-15 时 230 V 时 典型	100 000
电气使用寿命 ( 操作循环 ) 带有接触器 3RH11、3RT1016、3RT1017、3RT1024、3RT1025、3RT1026 典型	10 000 000

每小时内的电子转换周期数量 带有接触器 3RH11、3RT1016、3RT1017、3RT1024、3RT1025、3RT1026	6 000
热电流	10 A
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	S
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	S
持续电流 电路保护开关C特性的	1 A; 可应对小于 400 A 的短路电流
持续电流 DIAZED熔断器熔丝 灵敏的	10 A; 可应对小于 400 A 的短路电流
持续电流 gG DIAZED 熔断器熔丝的	6 A
作用原理	机械的
重复精度	0.1 mm
传感器宽度	25 mm
工作频率 测定值	50 ... 60 Hz
常闭触点数量 用于辅助触点	1
常开触点数量 用于辅助触点	1
转换器数量 用于辅助触点	1
<b>工作电流</b>	
• AC-15 时 24 V 时 测定值	6 A
• AC-15 时 125 V 时 测定值	6 A
• AC-15 时 240 V 时 测定值	6 A
• AC-15 时 400 V 时 测定值	4 A
<b>工作电流 DC-13 时</b>	
• 24 V 时 测定值	3 A
• 125 V 时 测定值	0.55 A
• 250 V 时 测定值	0.27 A
• 400 V 时 测定值	0.12 A
接口规格 用于安全保险的的通讯	无

## 箱体

涂层 外壳的	其它
--------	----

## 驱动头

开关转换功能的结构形式	强制常闭触点
换向原理	弹起式开关组件
开关触点数量 安全型	1






## 接口/ 接线端子

电气连接规格	螺栓连接
可连接的导线截面类型	
• 单芯线的	1x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0.5 ... 0.75 mm <sup>2</sup> )
• 细芯线的 带有电缆末端加工	1x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0.5 ... 0.75 mm <sup>2</sup> )
• 在 AWG 导线处 单芯线的	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
• 在 AWG 导线处 多芯线	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

## 通信/协议

接口规格	无
环境条件	
对于粉尘的防爆保护类别	无
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	任意的
紧固类型	扣接固定

正树/批准：

General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC	 CSA
 UR	 EAC
 EG-Konf.	 KC

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Confirmation</a>

### 更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0CA00>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0CA00>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SE5000-0CA00>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0CA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0CA00&lang=en)



上一次修改：

2019/8/10