



简体中文

数据表

库存号123-2224

RS-1340

热 - 线风速计



规格

	测量范围	分辨率	精确度
气流	0.1 至 30.0 m/s	0.01 m/s	3% 读数 1%FS
	0.2 至 110 km/hr	0.1 km/hr	
	10 至 6000 ft/min	1 ft/min	
	0.1 至 59 节	0.01 节	
	0.12 至 68 mile/hr	0.01 mile/hr	
空气流量	0 至 999900 m ³ /min	0.001 m ³ /min	
	0 至 999900 ft ³ /mi	0.001 ft ³ /min	
响应时间	1 秒		
手动存储器容量	5 x 99 套。(LCD 显示屏中的直接读数)		
自动存储容量	5 x 99 套。(LCD 显示屏中的直接读数)		
工作条件	0° C 至 50° C (32° F 至 122° F), 80% R.H.		
电源	6 节 AAA 电池		
电池寿命	约10 小时		
尺寸	150x72x35 mm		
加权	约400g (包括探头)		
附件	说明手册、电池、携带箱		