



发光蘑菇头推拉开关，22 mm,圆形，金属，高光，琥珀色，40 mm，键控式

产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	蘑菇形按钮
产品的规格	操作/信令元件
产品类型名称	3SU1
产品线	金属，高光，22 mm
箱体	
指令位置数目	1
操作装置	
操作元件的结构形式	有照明
工作原理 操纵元件的	弹簧复位型
产品扩展 可选 发光元件	是
颜色 操纵元件的	琥珀
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	圆形的
外径 操纵元件的	40 mm
换档位置的数目	2
前环	
产品组件 正面固定环	是
前置垫圈规格	标准
材料 正面固定环的	高光泽金属
颜色 正面固定环的	银色
综合技术数据	
产品功能 急停功能	否
	否
防护等级 IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
防护等级 NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	正弦半波15g/11ms
抗震强度	
• 符合 IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
开关频率 最大值	3 600 1/h

机械式使用寿命（转换周期）典型	3 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	S
RoHS 指令（日期）	10/01/2014

环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3M6、3S2、3B2、3C3、3K6（相对空气湿度为 10 ... 95% 时）

Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	0.593 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.625 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	0.235 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.267 kg
西门子生态概况 (SEP)	Siemens EcoTech

装入/固定/外廓尺寸	
高度	40 mm
宽度	40 mm
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	22.3 mm
装入直径的正向公差	0.4 mm
安装高度	27.5 mm
安装宽度	40 mm
安装深度	24.4 mm


认可 证书	
-------	--

General Product Approval	Test Certificates
Confirmation	Type Test Certificates/Test Report
	
	

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations
	

更多信息

包装信息
<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1051-1BD00-0AA0>
Cax 在线发生器
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1051-1BD00-0AA0>
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1051-1BD00-0AA0>
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1051-1BD00-0AA0&lang=en



上一次修改:

2024/2/7 