

产品参数表

规格



插入式固态继电器 - 12.5 mm - 输出 - 24 V 直流 - 2 A

ABS7SC3BA

主要信息

产品系列	Advantys Telefast ABE7
产品类型	插入式固态继电器
继电器类型	输出继电器
minimum ordered quantity	一组4个

补充信息

响应时间	<= 0.1 ms 状态 1 到 0 <= 0.2 ms 状态 0 到 1
宽度间距尺寸	12 mm
产品适用范围	ABE7P16T318 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T330E ABE7R16T332
离散量输入电压	24 V 直流
离散量输出电压	24 V 直流 自保护 输出
离散量输出电流	2000 mA
当前状态保证0	0.4 mA DC
当前状态保证1	2.9 mA DC
电压状态0担保	3.8 V DC
电压状态1担保	18.6 V DC
净重	0.016 kg

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	5 cm
包装1：宽度	5.2 cm
包装1：长度	6.5 cm
包装重量	13 g
包装2：包装单位类型	BB1
包装2：包装单位数量	4
包装2：高度	5 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

包装2：宽度	5.2 cm
包装2：长度	6.5 cm
包装2：毛重	52 g
包装3：包装单位类型	S02
包装3：包装单位数量	128
包装3：高度	15 cm
包装3：宽度	30 cm
包装3：长度	40 cm
包装3：毛重	2.063 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无PVC	是
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

接线

内部接线图




Image of product / Alternate images

Alternative

