



### Presentazione

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gamma                         | Merten                      |
| Nome prodotto                 | Merten insert               |
| Tipo prodotto                 | Presa R-TV/SAT              |
| Applicazione                  | Media device support        |
| Presentazione del dispositivo | Mechanism with fixing frame |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Numero di prese           | 2                                 |
| Tipo presa TV             | Intermediate                      |
| Frequenza di trasmissione | 4...2400 kHz                      |
| Attenuazione traiettoria  | 2,5 DB 860 kHz<br>3,5 dB 2400 kHz |
| Tap loss                  | 10 a 2150 kHz<br>10 a 860 kHz     |
| Montaggio dispositivo     | Incasso                           |
| Tipologia fissaggio       | Con viti e morsetti               |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                                |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile                      | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH                              | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE                              | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Toxic heavy metal free                         | Si                                                                                                                                        |
| Mercury free                                   | Si                                                                                                                                        |
| RoHS exemption information                     | <a href="#">Si</a>                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina                    | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni ambientali                        | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità                         | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                                           | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 0                                                                                                                                         |