



## Données techniques

1R45X55X22

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

### DEFINITION TECHNIQUE

<b>Marque</b>	NTN
<b>d - Diamètre Intérieur</b>	45 mm
<b>B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure</b>	22 mm
<b>F - Cote sous Rouleaux</b>	55 mm
<b>rs - Rayon mini de Raccordement</b>	1 mm
<b>Trou de graissage sur bague intérieure</b>	Non/No
<b>t - Longueur chanfrein BI</b>	2 mm
<b>Classe de précision</b>	P0
<b>Masse</b>	0,13 kg

### DIMENSIONS D'INSTALLATION

<b>da min - Diamètre mini épaulement BI</b>	50 mm
<b>ras max - Rayon max raccordement arbre &amp; logement</b>	1 mm



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15