



### Presentazione

Gamma	Acti 9
Tipo di prodotto o componente	Contatto sganciato
Nome abbreviato	ISD
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	1 A a 130 V CC 1,5 A a 60 V CC 2 A a 48 V CC 6 A a 24 V CC 3 A a 415 V CA - 50/60 Hz 6 A a 240 V CA - 50/60 Hz
Passi 9 mm	1

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Acti 9 iC60 - Acti 9 iID Acti 9 iC60 RCBO - Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40
Tensione nominale di isolamento [Ui]	4 kV
Segnalazione locale	Indicatore meccanico
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto per montaggio	Guida DIN
Altezza	86 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	73 mm
Peso prodotto	33 g
Colore	Bianco

Connessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite 2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> rigido Morsetto di fissaggio a vite 1 cavi 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm <sup>2</sup> rigido Screw clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule
Lunghezza spelatura fili	10 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

## Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-5-1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente di funzionamento	-35...70°C
Temperatura di stoccaggio	-40...85°C

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1216 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric <a href="#">Dichiarazione di conformità Schneider Electric</a>
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile <a href="#">Profilo ambientale</a>
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile <a href="#">Manuale fine vita</a>

## Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------