

单
LED

10-
2H13.3164Q

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/10-2H13.3...>

您的产品:



10-2H13.3164Q 单LED

操作

发光颜色: 黄色

电气特性

工作电压: 24 - 30 V DC +10%

工作电流: 13 - 19 mA \pm 15 %

光亮度: 270 - 380 mcd

机械特性

重量: 0.002 kg

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 单LED, BA9s, 黄色, 24 - 30 V DC +10%


照明种类: 单LED

提示: 发光二极管制造过程引起的亮度和波长变化可能会导致与照明度有关的细微差异。
电和光数据在25°C下测量
指定的12、24、28、48 VAC/DC版本采用桥式整流器

接线图:



外形尺寸:



A = (标准)
B = (超级明亮)