



LOGO! 12/24RCO,
MODULO LOGICO ALIM./I/O: 12/24V DC/RELE',
8 DI (4AI)/4 DO, SENZA DISPLAY,
MEMORIA 200 BLOCCHI,
AMPLIABILE MODULARMENTE

Tipo di montaggio	
Montaggio	su guida profilata da 35 mm, larghezza pari a 4 unità d'ingombro
Tensione di alimentazione	
DC 12 V	Sì
DC 24 V	Sì
Campo consentito, limite inferiore (DC)	10,8 V
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V
Ora	
Orologi interruttori	
Numero	8
Riserva di carica	80 h
Ingressi digitali	
Numero di ingressi	8 ; di cui 4 utilizzabili come analogici (0 ... 10 V)
Uscite digitali	
Numero di uscite	4 ; Relè
Protezione da cortocircuito	No ; richiede protezione esterna
Uscite a relè	
Potere di interruzione dei contatti	

con carico induttivo, max.	3 A
con carico ohmico, max.	10 A
EMC	
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011	
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011 (Classe di valore limite B)	Sì
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP20	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Omologazione CSA	Sì
Omologazione UL	Sì
Omologazione FM	Sì
sviluppati secondo IEC 61131	Sì
secondo VDE 0631	Sì
Omologazione navale	
Omologazione navale	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura d'esercizio	
min.	0 °C
max.	55 °C
Dimensioni	
Larghezza	72 mm
Altezza	90 mm
Profondità	55 mm
Versione	6-ago-2014