


# Han-Snap Panel mounting parts



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 33 000 9985                                                                |
| 规格     | Han-Snap Panel mounting parts                                                 |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09330009985">https://harting.com/09330009985</a> |

## 标识

|      |           |
|------|-----------|
| 类别   | 附件        |
| 系列   | Han-Snap® |
| 附件种类 | 面板安装件     |

## 版本

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 详细资料 | 尺寸 10 A / 16 A 应使用对应的连接器！ |
| 包装内容 | 用于一个插芯或端子连接器的2面板安装塑料件     |

## 技术参数

|      |                 |
|------|-----------------|
| 拧紧力矩 | 0.8 Nm          |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
| 保持力  | ≥250 N 在开孔金属板内  |

## 材料特性

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 材料 ( 附件 )        | 聚碳酸酯 (PC)        |
| 颜色 ( 附件 )        | RAL 7032 ( 卵石灰 ) |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0              |
| RoHS             | 符合               |
| ELV 状态           | 符合               |
| China RoHS       | e                |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含              |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含              |
| REACH SVHC 物质    | 有                |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH SVHC 物质 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| ECHA SCIP 编号  | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c                      |
| 铁路车辆防火        | EN 45545-2 (2020-08)                                      |
| 包含危险等级的要求集    | R22 (HL 1-3)                                              |
|               | R23 (HL 1-3)                                              |

规格和认证

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 规格 | IEC 60068-2-6 振动 ( 正弦 ) |
|    | IEC 60068-2-27 冲击       |

商业数据

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 包装尺寸        | 10                  |
| 净重          | 10 g                |
| 原产国         | 德国                  |
| 欧洲海关关税号     | 85389099            |
| GTIN        | 5713140050631       |
| eCl@ss      | 27440392 连接器 ( 附件 ) |
| ETIM        | EC002939            |
| UNSPSC 24.0 | 39121400            |