



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Cloison de séparation pour goulotte
Compatibilité de gamme	Opale Resi9
Normes	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Complémentaires

Quantité du lot	Lot de 10
-----------------	-----------

Environnement

Degré de protection IP	IP40 conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262 IK08 conforme à EN 50102
Tenue au feu	750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Hauteur	2600 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises