
**KSO16-PP**




Douille à billes

Douille à billes KSO...-PP, série lourde, version ouverte, avec étanchéité par racleur des 2 côtés, regraissable, auto-alignante

Information technique



KS16, 20
KSO16, 20



KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

Votre alternative produit actuelle

Size code	16	Taille
Seal	PP	Sealed

dimensions principale & données de performance

F _w	16 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	26 mm	Diamètre extérieur
L	36 mm	Longueur
C _{max}	1.430 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	1.550 N	Capacité de charge stat.
m	21,39 g	Poids

Cotes de montage

B ₂	10,1 mm	Largeur de l'ouverture du secteur
N ₁	3 mm	
N ₄	3 mm	
α	78 °	Angle d'ouverture du secteur
	6	Nombre de rangées de billes



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:19:03 UTC

SCHAEFFLER

