



Coupures



Applications moyennes

Gants de travail résistants aux coupures avec un poignet en tricot allongé, alliant habilement confort et dextérité.

- **Une protection assurée** : Développés avec la technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™, les gants de sécurité à usage moyen HyFlex® 11-728 permettent aux porteurs de manipuler des composants plus tranchants
- **Confort élevé** : Dotées d'une doublure en HPPE et Lycra®, elles offrent un confort et une flexibilité exceptionnels, garantissant une productivité soutenue du travailleur.
- **Poignée renforcée** : Conçus avec une enduction PU, ces gants industriels offrent une excellente dextérité et une bonne préhension dans des conditions sèches et modérément huileuses.
- **Caractéristiques améliorées** : Leur poignet en tricot allongé offre aux porteurs une protection supplémentaire de l'avant-bras et du poignet.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Construction
- Fabrication de verre
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Maintenance/Entretien
- Métallurgie
- Industrie aéronautique

Applications

- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Assemblage d'électroménager
- Réparation et remplacement du verre
- Moulage par injection sous pression

Principales propriétés

- **Technologie INTERCEPT™ de résistance aux coupures** : protection modérée contre les coupures.
- **Doublure en HPPE et Lycra®** : pour un confort souple et dextre
- **Revêtement en polyuréthane (PU)** : adhérence dans les environnements secs ou légèrement huileux

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



EN388: 2016



4342B

Technologies



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-728	Finition: Paume enduite par trempage Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon, PEHP, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot long	15	5, 6, 7, 8, 9, 10	270-320 mm	Gris	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.