




Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



EC 1935/2004 **FCM** **FDA**  Hygienic Cleanable

Application		
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	226	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario	
Raccord process	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm Ø 66 mm	
Étanchéité	joint	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	
Accessoires		
Fourniture	Joint torique: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054	
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123	
	bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	